



## SA MULTIX 4 Les Pyramides VAL D'ISERE, Frankreich

### Beschreibung

Wenn die Modernisierung und Umstrukturierung des Skigebiets die Verdoppelung des Zubringers zu einem Schlüsselbereich verlangt, wenn die Kapazität eines Verbindungslifts benötigt wird, bietet der kuppelbare Sesselbahn Komfort in Verbindung mit geringem Platzbedarf am Boden der Multix-Station und gewährleistet optimale Einstiegsbedingungen und ideale Integration in die Umgebung. Die Gesellschaft STVI vertraut auf die Lösung Multix 4 von POMA.

### Technische Angaben :

Länge	1284 m
Höhenunterschied	410 m
Max. Betriebsgeschwindigkeit	5 m/s
Förderleistung	2400 Pers./St.
Kapazität der Fahrzeuge	4
Anzahl der Fahrzeuge	91

## Galerie



## Komponenten

### Sessel mit 4 Plätzen LPA 4 OC

Sessel mit individuellen, breiten Sitzflächen - 500 mm - deren Polsterung mit strapazierfähigem Material beschichtet ist. Federaufhängung und Verwendung von Elastomer für eine optimale Dämpfung und Unterdrückung der Vibrationen und somit idealen Komfort. Für einen perfekten Schutz gegen Kälte und Unwetter sind die Sessel auch mit Haube erhältlich. Die Produktpalette LPA POMA umfasst Sessel für 4 bis 8 Personen.

er

modulare Aufbau integriert eine Vielzahl an gemeinsamen Elementen, was zu einer vereinfachten Wartung der Liftanlagen beiträgt.



### Umlaufeinstieg

Das Umlaufeinstiegskonzept ist die ideale Lösung für Anlagen, bei denen nicht genügend Platz vorhanden ist, um die Station und die Warteschlange in derselben Achse auszurichten. Das kompakte Design der Station bietet den Vorteil von reduzierten Erdarbeiten, für optimierte Kosten und gute Integration.



### Modulares Konzept

Das modulare Konzept der Produktreihe MULTIX ermöglicht die Konfiguration und Einrichtung von identischen Stationen für alle Anlagen vom kuppelbaren 4- bis 8-Sesselbahnen, und vom 4- zum

10-Kabinenbahnen. Vorteil: Betrieb und Wartung aller Liftanlagen sind einfacher.



## Wartungsplattform

Die Wartungsplattform ist ein unverzichtbares Element für die laufende Wartung der Rollenbatterien. Praktisch und komfortabel, ermöglicht sie ein Arbeiten in Augenhöhe. Für eine einfache Durchführung ist sie auf einer Schiene montiert und kann über eine Weiche in der Station in die Liftspur fahren.



## Liftstütze

Rohrförmiger Stütze für eine optimale Integration in die Umgebung und mit identischer Auslegung und gleichem Design für alle Anlagen der POMA-Produktreihe, vom 4-fixgeklemmten Sesselbahn bis 10-Kabinenbahn.

